


**Könnyű temperöntvény pillanatszorító, Befogási tartomány: 200/80mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	860200 200/80
GTIN	4008158004181
Árucikk kategória	82C

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű temperöntvény szorítókarok; erős, prizmás acélszelvény csúszósínek, recézett, galvanikusan horganyzott. Könnyen járó acélorsó, barnított, trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Gyorsállítás, biztonságos szorítás. A nyomófelületeken műanyag védősapkával.

Szabvány:**DIN 5117****Műszaki leírás**

Csúszósín keresztmetszet	25×6 mm
Kinyúlás	80 mm
Termék fajtája	Szorító