

HOLEX**Körkivágó, HM lapos, Ø DC: 52mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 118505 52 |
| GTIN | 4045197956873 |
| Árucikk kategória | 12C |

Leírás**Kivitel:**

A **fúrókorona és a szár egy darabból** van (edzett), rendkívül stabil és kifogástalan körfutású. **Keskeny keményfém lapkák pozitív homlokszöggel és nagy hátszöggel**, ami jó vágási teljesítményt nyújt csekély vágási nyomás mellett. Cserélhető központfúró, szár 3 befogási lelapolással.

Vágásszélesség 1,9 mm minden méretnél. Ø Tűrés: **+ 0,15 / – 0,05 mm.**

L méret: **Minden méret = 11,8 mm.**

Felhasználás:

Telepített gépeken történő felhasználáshoz. Alkalmas szálerősítéses műanyagokhoz (üveg- és szén-szálalású műanyagok).

Csak lemezekhez maximum 5 mm vastagságig.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Névleges Ø D _c | 52 mm |
| Szár Ø | 10 mm |
| Hossz L | 11,8 mm |
| Kivitel | lapos |
| Szerszámanyag | HM |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Szár | 3 befogófelületű szár |
| Ø tűrés | –0,05 / 0,15 mm |

| | |
|----------------|-----------|
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Körkivágó |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 70 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 50 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 50 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 35 m/min | M |
| Grafit, GFK, CFK | alkalmas | 80 m/min | N |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |