



Önszintező keresztvonal lézer LINO, Típus: L2G



Rendelési adatok

Rendelés száma	468481 L2G
GTIN	7640110697535
Árucikk kategória	47C

Leírás

Kivitel:

Robusztus, ergonomikus műanyag ház, por és fröccsenő víz ellen védett. **Zöld lézervonalakkal az optimális láthatóság érdekében. Akár 400%-kal jobban látható, mint a piros lézervonal.** Impulzus funkció energiatakarékos üzemmóddal. A Li-Ion akkuknak köszönhetően akár 44 órás **nagyon hosszú használati idő**. A mágneses adapter minden acél elemekkel rendelkező falra rögzíthető. **A mágnes által szabadon billenthető és egyszerűen leoldható.** Rögzítés ferde vetítésekhez és szállítási védelemként.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Adapter, Li-Ion akku, töltőkészülék, elemtartó, céltábla és koffer.

Műszaki leírás

Szintezési tartomány	±4 fok
Szélesség	60 mm

IP védettségi osztály	IP 54
Hibahatár	0,2 mm/m
Állványmenet	1/4 UNC coll
Hatótávolság	35 m
Mélység	100 mm
Lézerosztály	2
Hatótávolság vevővel	80 m
Súly	530 g
Magasság	110 mm
Lézer színe	zöld
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Keresztvonal lézer

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
---	------------