



## Temperöntvény pillanatszorító, Befogási tartomány: 200mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 860000 200    |
| GTIN              | 4008158008707 |
| Árucikk kategória | 83J           |

### Leírás

#### Kivitel:

Kiváló minőségű temperöntvény szorítókarok; erős, prizmás acélszelvény csúszósínek, recézett, galvanikusan horganyzott. Könnyen járó acélorsó, barnított, trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Gyorsállítás, biztonságos szorítás.

Mozgó szorítókar **visszacúszás elleni biztosítással**, mely megakadályozza a szorító véletlen fellazulását. Mozgó szerszám nélkül cserélhető nyomólap 160-as mérettől. A nyomófelületeken műanyag védősapkával.

Akár 6000 N szorítóerő.

#### Szabvány:

**DIN 5117**

#### Alkatrész:

Védősapka 860115 sz.

### Műszaki leírás

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Befogási tartomány | 200 mm |
| Kinyúlás           | 100 mm |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Csúszósín keresztmetszet | 27×7 mm |
| Termék fajtája           | Szorító |

---

## Tartozék

|  |           |
|--|-----------|
| Vario szorító rátét pár                    | 862950    |
| Nyomólap készlet8 darabos Nyomólap Ø 30 mm | 860115 30 |