



Temperöntvény pillanatszorító, Befogási tartomány: 2000mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	860000 2000
GTIN	4008158011257
Árucikk kategória	83J

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű temperöntvény szorítókarok; erős, prizmás acélszelvény csúszósínek, recézett, galvanikusan horganyzott. Könnyen járó acélorsó, barnított, trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Gyorsállítás, biztonságos szorítás.

Mozgó szorítókar **visszacúszás elleni biztosítással**, mely megakadályozza a szorító véletlen fellazulását. Mozgó szerszám nélkül cserélhető nyomólap 160-as mérettől. **Védősapka nélkül.** Akár 7000 N szorítóerő.

Szabvány:

DIN 5117

Alkatrész:

Védősapka 860115 sz.

Műszaki leírás

Kinyúlás	120 mm
Csúszósín keresztmetszet	35×11 mm
Befogási tartomány	2000 mm

Termék fajtája

Szorító

Tartozék

Nyomólap készlet 8 darabos Nyomólap Ø 37 mm

860115 37

Komplett alsórész csavaros pillanatszorítóhoz Típus 500

860060 500

Vario szorító rátét pár

862950