

**Temperöntvény pillanatszorító, Befogási tartomány: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	860100 100
GTIN	4008158004051
Árucikk kategória	82C

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű temperöntvény szorítókarok; erős, prizmás acélszelvény csúszósínek, recézett, galvanikusan horganyzott. Könnyen járó acélsó, barnított, trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Gyorsállítás, biztonságos szorítás. A nyomófelületeken műanyag védősapkával.

**Szabvány:****DIN 5117****Műszaki leírás**

Befogási tartomány	100 mm
Kinyúlás	50 mm
Csúszósín keresztmetszet	15×5 mm
Termék fajtája	Szorító

