

**Temperöntvény pillanatszorító, Befogási tartomány: 1250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	860100 1250
GTIN	4008158011905
Árucikk kategória	82C

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű temperöntvény szorítókarok; erős, prizmás acélszelvény csúszósínek, recézett, galvanikusan horganyzott. Könnyen járó acélorsó, barnított, trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Gyorsállítás, biztonságos szorítás. **Védősapka nélkül.**

**Szabvány:****DIN 5117****Műszaki leírás**

Csúszósín keresztmetszet	35×11 mm
Kinyúlás	120 mm
Befogási tartomány	1250 mm
Termék fajtája	Szorító

