



## Temperöntvény pillanatszorító, Befogási tartomány: 250mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	860000 250
GTIN	4008158008769
Árucikk kategória	83J

### Leírás

#### Kivitel:

Kiváló minőségű temperöntvény szorítókarok; erős, prizmás acélszelvény csúszósínek, recézett, galvanikusan horganyzott. Könnyen járó acélorsó, barnított, trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Gyorsállítás, biztonságos szorítás.

Mozgó szorítókar **visszacúszás elleni biztosítással**, mely megakadályozza a szorító véletlen fellazulását. Mozgó szerszám nélkül cserélhető nyomólap 160-as mérettől. A nyomófelületeken műanyag védősapkával.

Akár 6000 N szorítóerő.

#### Szabvány:

**DIN 5117**

#### Alkatrész:

Védősapka 860115 sz.

### Műszaki leírás

Csúszósín keresztmetszet	29×9 mm
Kinyúlás	120 mm

Befogási tartomány	250 mm
Termék fajtája	Szorító

---

**Tartozék**

Nyomólap készlet 8 darabos Nyomólap Ø 30 mm	860115 30
Vario szorító rátét pár	862950