

Garant**Összetevők gurítható fiókos szekrényekhez Oldalfal eltolási iránya, Típus: R36E****Rendelési adatok**

Rendelés száma	942948 R36E
GTIN	4045197439284
Árucikk kategória	91H

Leírás**Kivitel:**

Görgős tartópár – 2 – 2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerék (Ø 100 mm) rögzítőfékkel, melyeket merevítő köt össze. **Kérjük vegye figyelembe a kerekek forgásirányát.** Teherbírás egyenletesen elosztott teher esetén 600 kg.

Alkalmazható:

A görgős tartópár a 94. termékcsoport **36x36 E, 54x36 E, 64x36 E, 78x36 E méretű** szerszámszekrény-házaihoz illik (2019. augusztusig). Biztonsági okokból kifolyólag (borulásveszély) a ház hasznos magassága 1225 mm (a 78x36E méretnél a maximális hasznos magasság 900 mm). **Az oldalfalnál tolható.**

Figyelem:

- **Gurítható szerszámszekrényekben található fiókokat egyenkénti fiókreteszeléssel kell felszerelni. Ennek segítségével a fiókok záraskor automatikusan reteszeldnek, így szállítás közben nem nyílhatnak ki. A 94. termékcsoportban található fiókokhoz való egyenkénti fiókreteszeléset (2019. augusztusig) a 949605 cikkszám alatt találja az alkatrészlistában.**
- **A kerekek teherbírásánál (600 kg) kérjük, vegye figyelembe a szekrény saját súlyát is.**
- **Kérjük, vegye figyelembe a kerekek kívánt forgásirányát.**

Műszaki leírás

Típus	R36E
-------	------

Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Fix kerék Ø	100 mm
Kormányozható kerék Ø	100 mm
Maximális teherbírás összesen	600 kg
Forgásirány	Szekrénymélység iránya
Termék fajtája	Nyel