


**Könnyű temperöntvény pillanatszorító, Befogási tartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	860200 300
GTIN	4008158014487
Árucikk kategória	82C

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű temperöntvény szorítókarok; erős, prizmás acélszelvény csúszósínek, recézett, galvanikusan horganyzott. Könnyen járó acélorsó, barnított, trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Gyorsállítás, biztonságos szorítás. A nyomófelületeken műanyag védősapkával.

**Szabvány:****DIN 5117****Műszaki leírás**

Csúszósín keresztmetszet	29×9 mm
Kinyúlás	120 mm
Befogási tartomány	300 mm
Termék fajtája	Szorító