

**Seprűgép, Gyártó jelölése: SW250****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078550 SW250
GTIN	5715492191987
Árucikk kategória	07C

Leírás**Kivitel:**

Kézi irányítású seprűgép szerszám nélkül állítható magasságú oldalsó seprűkkel és fő kefehengerrel az optimális tisztítás érdekében váltakozó padlófelület esetén is.

Kézi meghajtás, **nagyméretű gyűjtőtartály, rozsdamentes keret a hosszú élettartam érdekében** és behajtható markolat.

Beltérben és kültéren is használható.

Felhasználás:

Kemény padlókhöz és padlószőnyegekhez is. Ideális kis mennyiségű levelek, száraz szennyeződések, üvegkupakok, cigaretták stb. feltakarításához.

Tartalom:

Kézi seprűgép, fő kefehenger, oldalsó seprűk, integrált szűrő. Fő kefehenger és két oldalsó seprű

Műszaki leírás

Elméleti felületi teljesítmény	3680 m ² /h
Tartálytér fogat	38 l
Hossz	1470 mm

Munkaszélesség oldalsó seprűkkel	920 mm
Szélesség	920 mm
Gyártó jelölése	SW250
Súly	20 kg
Magasság	1120 mm
Termék fajtája	Seprűgép