



Sűrített levegős excentercsiszoló, Típus: 59043



Rendelési adatok

Rendelés száma	079656 59043
GTIN	616026590434
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Nagyteljesítményű excenter csiszoló uretán tépőzáras csiszolótárcsával. **Kényelmes felhasználás** a csekély súlyú kompozit háznak és az ergonomikus markolatnak köszönhetően. **Robusztus, egyenletes járású és alacsony rezgésű sűrített levegős meghajtás** acél hengerekkel, alacsony zajszinttel.

Dynorbital-Spirit excenter csiszoló (152 mm) központi elszíváshoz. **Finomcsiszoláshoz** 2,5 mm lökettel. **Önálló elszívás** tömlővel és mellékelt porzsákkal, beleértve a 567872 sz. 150 méretű tépőzáras csiszolótárcsát.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Figyelem:

Tépőzáras csiszolótárcsákat lásd az 567775 vagy 567901 sz. alatt.

A DynaMaze tépőzáras csiszolótányért a 079655 és 079656 sz. X61V mérethez és 58436 mérethez az 567872 sz. 150 méret alatt talál.

Műszaki leírás

Elszívás típusa	Saját elszívás
Működési zajkibocsátás	77 dB(A)
Súly	0,6 kg
Csiszolótányér Ø	150 mm

Maximális fordulatszám	12000 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Maximum levegőigény	396 l/min
Gyártó jelölése	Dynaorbital 152mm
Löket	2,5 mm
Termék fajtája	Excenter csiszoló

Tartozék

Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 320	567775 320
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 800	567775 800
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 240	567775 240
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 400	567775 400
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 180	567775 180
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 120	567775 120
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 40	567775 40
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 80	567775 80
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 600	567775 600
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 60	567775 60