

**Temperöntvény pillanatszorító, Befogási tartomány: 2500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	860100 2500
GTIN	4008158011981
Árucikk kategória	82C

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű temperöntvény szorítókarok; erős, prizmás acélszelvény csúszósínek, recézett, galvanikusan horganyzott. Könnyen járó acélorsó, barnított, trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Gyorsállítás, biztonságos szorítás. **Védősapka nélkül.**

Szabvány:**DIN 5117****Műszaki leírás**

Kinyúlás	120 mm
Csúszósín keresztmetszet	35×11 mm
Befogási tartomány	2500 mm
Termék fajtája	Szorító

