

rapid**Automatikus tömlőtekerceselő, Típus: 15SCS****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080070 15SCS
GTIN	2050001946843
Árucikk kategória	08A

Leírás**Kivitel:**

Automatikus tömlőtekerceselő műanyag házban rugalmas PU tömlővel, inkl. **tömlő megvezető**, fali felszereléshez billenthető szerelőlappal. **Inkl. RAPID-SCS.**

Szélesség: 465 mm

Mélység: 220 mm

Magasság: 400 mm

Maximális üzemi nyomás: 16 bar

Kimeneti csatlakozó: 3/8 AG coll

Bemeneti csatlakozó: 3/8 AG coll

Műszaki leírás

Használható tömlőhossz	15 m
Maximális üzemi nyomás	16 bar
Tömlő belső Ø	10 mm
Kimeneti csatlakozó	3/8 AG coll
Bemeneti csatlakozó	3/8 AG coll
Ház mélysége	220 mm

Ház szélessége	465 mm
Ház magassága	400 mm