

Garant**Temperöntvény pillanatszorító, Befogási tartomány: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	860050 2000
GTIN	4045197559739
Árucikk kategória	81D

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű temperöntvény szorítókarok; erős, prizmás acélszelvény csúszósínek, recézett, galvanikusan horganyzott. Könnyen járó acélorsó, barnított, trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Gyorsállítás, biztonságos szorítás.

Mozgó szorítókar **visszacúszás elleni biztosítással**, mely megakadályozza a szorító véletlen fellazulását. Mozgó szerszám nélkül cserélhető nyomólap 160-as mérettől.

A mozgatható nyomólemezt az **integrált orsórögzítéssel megakadályozza az orsó kioldását** vibráció esetén. Maximális erőátvitel a jó fogású Haptoprene felületű és ütésálló polipropilén magos **erős nyélnek** köszönhetően. Csúszásmentes felületszerkezet nedves vagy olajos kéz esetén is. **Védősapka nélkül.**

Szabvány:**DIN 5117****Alkatrész:**

Védősapka 860051 sz.

Műszaki leírás

Csúszósín keresztmetszet	35×11 mm
--------------------------	----------

Befogási tartomány	2000 mm
Kinyúlás	120 mm
Termék fajtája	Szorító

Tartozék

Nyomólap készlet 12 darabos Típus 300-2500	860051 300-2500
--	-----------------