

**Seprűgép, Gyártó jelölése: SW200****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078550 SW200
GTIN	5715492191963
Árucikk kategória	07C

Leírás**Kivitel:**

Kézi irányítású seprűgép szerszám nélkül állítható magasságú oldalsó seprűkkel és fő kefehengerrel az optimális tisztítás érdekében váltakozó padlófelület esetén is.

Kézi meghajtás, **nagyméretű gyűjtőtartály, rozsdamentes keret a hosszú élettartam érdekében** és behajtható markolat.

Beltérben és kültéren is használható.

Felhasználás:

Kemény padlókhöz és padlószőnyegekhez is. Ideális kis mennyiségű levelek, száraz szennyeződések, üvegkupakok, cigaretták stb. feltakarításához.

Tartalom:

Kézi seprűgép, fő kefehenger, oldalsó seprűk, integrált szűrő. Fő kefehenger és oldalsó seprűk

Műszaki leírás

Súly	19,5 kg
Hossz	1470 mm
Szélesség	850 mm

Gyártó jelölése	SW200
Munkaszélesség oldalsó seprűkkel	700 mm
Tartálytérfogat	38 l
Magasság	1120 mm
Elméleti felületi teljesítmény	2800 m ² /h
Termék fajtája	Seprűgép