



LED-EX zseblámpa elemekkel, Típus: 4AA2B



Rendelési adatok

Rendelés száma	081521 4AA2B
GTIN	032705146523
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Robbanásvédett zseblámpa, az érvényben lévő ATEX irányelvek szerint bevizsgálva.

Ütésálló, por- és vízálló **nagy teljesítményű LED-es lámpák.**

LED-es reflektor technológiával. LED-es kézi lámpa elsődleges és másodlagos fényvel, első lámpával az elsődleges fényhez (előrefelé világít), forgókapcsoló a másodlagos fényhez (a lábán világít). A működési idő nem csökken, ha egyszerre használja mindkét fénysugarat.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

4x elem 081557 LR6 sz.

Műszaki leírás

Elem típusa	Mignon, AA
IP védettségi osztály	IP 67
Súly	153 g
Fényáram	170 lm
Fej Ø	35 mm
ATEX zóna	zóna 0
ATEX zóna	zóna 20
Ház színe	sárga

A tartalmazott elemek száma	4
Világítási idő	6 óra
Fényáram 2 fokozat	20 lm
Teljes hossz	158 mm
Készülék tulajdonságai	Alkalmas robbanásvédett területekhez
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Zseblámpa

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081551 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081553 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081552 LR6
Lítium-fém elemek Nemzetközi méret LR6	081559 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081554 LR6