



LED-es akkus munkalámpa, Teljesítményfelvétel: 17 W



Rendelési adatok

Rendelés száma	081254 17
GTIN	5708997354391
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Robusztus LED-es munkalámpa ütésálló alumínium házzal és gumi védőperemmel.

- **Lágy, árnyékmentes, vakításmentes fény, csekély hőfejlődéssel.**
- **Nagy fényteljesítmény, alacsony energiafogyasztás, hosszú élettartam.**
- **Szabadban és nedves helyiségekben történő használatra is.**

NOVA munkalámpák integrált fogantyúval. Nagyteljesítményű COB-LED 5 fokozatú fényerő szabályozás funkcióval, billenthető.

IP védetség osztály: IP 67

ATEX zóna: Nincs

Fényáram: 150 - 1500 lm

CRI érték: 80

A tartalmazott akkumulátorok száma: 1

Akkumulátor típus: Lítium-ion

Teljes hossz: 163 mm

Műszaki leírás

Színhőmérséklet	6000 K
Akkumulátor kapacitás	5,4 A·h

Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor típus	Lítium-ion
ATEX zóna	Nincs
IP védettségi osztály	IP 67
Fényáram	150 - 1500 lm
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Teljes magasság	163 mm
Teljes hossz	163 mm
Teljes szélesség	63 mm
CRI érték	80
Súly	710 g

Tartozék

Három lábú állvány Magasság 1,35-3 m	081252 1,35-3
--------------------------------------	---------------