



Biztonsági tömlőtekerceselő, műanyag ház Sűrített levegő, Ø 8 ×12 mm, Típus: 10S



Rendelési adatok

Rendelés száma	080072 10S
GTIN	7391390327154
Árucikk kategória	08A

Leírás

Kivitel:

Biztonsági tömlőtekerceselő tömlő megvezetéssel és kontrollált, erős behúzással. Rendkívül törésálló, zárt **műanyag ház** szennyeződéstől és portól veszélyeztetett területeken való felhasználáshoz. Kompakt felépítés és egyszerű fali ill. mennyezeti felszerelés **180°-os mozgatási tartománnyal**. Nagy átfolyáshoz alkalmas **PU tömlő** nagy kopásállósággal és acél sűrített levegő csatlakozókkal.

Figyelem:

Csatlakozót lásd a 080286 sz. alatt.

Műszaki leírás

Automata feltekerceselő SCS	igen
Tömlő külső Ø	12 mm
Tömlő belső Ø	8 mm
Tömlő anyaga	Poliuretán
Ház színe	kék
Kimeneti csatlakozó	1/4 coll

Maximális üzemi nyomás	16 bar
Bemeneti csatlakozó	1/4 coll
Tömlő színe	kék
Ház anyaga	Műanyag
Használható tömlőhossz	10 m
Ház szélessége	406 mm
Ház mélysége	190 mm
Ház magassága	313 mm
Alkalmas	Sűrített levegő
Terméknév attribútum	Ø 8 ×12 mm
Termék fajtája	Tömlőtekerceselő

Tartozék

Biztonsági csatlakozóBelső menet Belső menetes csatlakozó 3/8 coll	080286 3/8
Biztonsági csatlakozóBelső menet Belső menetes csatlakozó 1/4 coll	080286 1/4
Biztonsági csatlakozóBelső menet Belső menetes csatlakozó 1/2 coll	080286 1/2