

**VHM maró, TiAlN, Ø DC: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	203617 14
GTIN	4045197958747
Árucikk kategória	12X

Leírás**Kivitel:**

Simító műveletekhez. Speciális geometria az optimális forgácselvezetés érdekében.
Palástmaráshoz simító műveletként. Nagyon stabil kivitel a megerősített magnak köszönhetően.

Műszaki leírás

Fogásvételi irány	Vízszintes
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Vágóél Ø D _c	14 mm
Spirálszög	45 fok
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 900 N/mm ²	0,085 mm
Fogak száma Z	6
Teljes hossz L	75 mm
Tűrés névleges Ø	h10
Élhossz L _c	18 mm
Szár Ø D _s	14 mm
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM

Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,1 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	70 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	60 m/min	H
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		