



## Gyorscserés menetfúró befogó M3 – M12, Szár Ø d: 20mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	319445 20
GTIN	4045197959645
Árucikk kategória	32P

### Leírás

**Kivitel:**

Rugalmas hosszkiegénylítés, könnyen jár a golyós megvezető perselynek köszönhetően.

**Szabvány:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880** und **VDI 3425**, Blatt 2.

**Opcionális tartozék:**

335420 – 335620 sz. **gyorscsere betétek**.

### Műszaki leírás

VDI szár színjelölése	VDI 20
Szár Ø d <sub>1</sub>	20 mm
Kinyúlási hossz L	56 mm
Hosszkiegénylítés nyomó üzemben	7 mm
Hosszkiegénylítés húzó üzemben	7 mm
Külső tokmány Ø D	38 mm
Termék fajtája	VDI menetvágó tokmány

