



Gyorscserés menetfúró befogó M3 – M12, Szár Ø d: 30mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	319445 30
GTIN	4045197959652
Árucikk kategória	32P

Leírás

Kivitel:

Rugalmas hosszkiegénylítés, könnyen jár a golyós megvezető perselynek köszönhetően.

Szabvány:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Opcionális tartozék:

335420 – 335620 sz. **gyorscsere betétek**.

Műszaki leírás

Szár Ø d ₁	30 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30
Kinyúlási hossz L	61,5 mm
Hosszkiegénylítés nyomó üzemben	7 mm
Hosszkiegénylítés húzó üzemben	7 mm
Külső tokmány Ø D	38 mm
Termék fajtája	VDI menetvágó tokmány

