



Gyorscserés menetfúró befogó M6 – M20, Szár Ø d: 40mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 319447 40 |
| GTIN | 4045197959683 |
| Árucikk kategória | 32P |

Leírás

Kivitel:

Rugalmas hosszkiegénylítés, könnyen jár a golyós megvezető perselynek köszönhetően.

Szabvány:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und VDI 3425, Blatt 2.

Opcionális tartozék:

335420 – 335620 sz. **gyorscsere betétek**.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| VDI szár színjelölése | VDI 40 |
| Szár Ø d ₁ | 40 mm |
| Kinyúlási hossz L | 86 mm |
| Hosszkiegénylítés nyomó üzemben | 12 mm |
| Hosszkiegénylítés húzó üzemben | 12 mm |
| Külső tokmány Ø D | 54 mm |
| Termék fajtája | VDI menetvágó tokmány |

