

**Garant****Kúpsüllyesztő HSS 100°, bevonat nélkül, Külső Ø DC: 16,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150023 16,5
GTIN	4045197959584
Árucikk kategória	11M

**Leírás****Kivitel:**

Könnyű és rezgésmentes süllyesztés és sorjázás.  
A forgácstermek tömör anyagból kiköszörültek.

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	3
Előtolás f acélban < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/ford,
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Teljes hossz L	59 mm
Külső Ø	16,5 mm
Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	3,5 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög	100 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs

Termék fajtája

Lépcsős- és kúpsüllyesztő

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		