

Garant**Kúpsüllyesztő HSS 100°, bevonat nélkül, Külső Ø DC: 12,4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150023 12,4
GTIN	4045197959577
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

Könnyű és rezgésmentes süllyesztés és sorjázás.
A forgácsterek tömör anyagból kiköszörültek.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Előtolás f acélban < 500 N/mm ²	0,12 mm/ford,
Teljes hossz L	55 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Külső Ø	12,4 mm
Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	3 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög	100 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs

Termék fajtája

Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		