

**uvex****Füldugó készlet uvex hi-com, Típus: R300****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 097324 R300   |
| GTIN              | 4031101501284 |
| Árucikk kategória | 04U           |

**Leírás****Kivitel:**

A barázdák nagyobb felületet hoznak létre a dobhártya irányába, melynek következtében akusztikailag lágyabb és ezáltal jobb elnyelő hatású reflexiós felület jön létre. Ez csökkenti a belső zajokat. Az alacsonyabb szigetelőérték javítja a kommunikációt a beszéd és a figyelmeztető jelzések jó érzékelésének köszönhetően. SNR 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 18 dB). **Utántöltő doboz 300 pár ömlesztett** füldugóval a 097525 sz. uvex one 2 click adagolóhoz.

**Műszaki leírás**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Tartalom                    | 300 pár                     |
| Csomagolás                  | ömlesztve                   |
| SNR érték (szigetelő érték) | 26 dB(A)                    |
| Füldugó anyaga              | Poliuretán                  |
| Termék fajtája              | Egyszer használatos füldugó |

**Tartozék**

Füldugó adagolóúvex one2click

097525

Füldugó adagoló Típus 500

097530 500