

Garant**eco beszúró penge, semleges, Pengemagasság h₅ / beszúrási szélesség w: 19/2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	273866 19/2
GTIN	4045197959799
Árucikk kategória	21W

Leírás

Kivitel:

eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hátlap hűtéssel.

Felhasználás:

Mély hornyokhoz és nagy átmérők leszúrásához.

Alkalmazható:

274093 sz. tartókhöz vagy 319132 – 319133 sz. VDI tartóhoz.

Alkatrész:

Zárócsavar 279828 1 sz.

Figyelem:

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

19,5 mm beszúrási mélységtől (3 mm beszúrási szélességig), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat. A készlet tartalma 2 penge, egy-egy lapkafészekkel.

Műszaki leírás

Pengemagasság h ₅	19 mm
Magasság h ₁	15,7 mm
Beszúrási szélesség w	2 mm
Maximális munkadarab Ø-höz	40 mm
Sorozat	Eco

Teljes hossz L	96 mm
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge