

Weidmüller **Kétpólusú feszültségvizsgáló, Típus: COMBIPRO****Rendelési adatok**

Rendelés száma	473201 COMBIPRO
GTIN	4032248405749
Árucikk kategória	47A

Leírás**Kivitel:**

Kétpólusú fáziskeresők, ergonomikus felépítésű, víz-, ütés- és törésálló műanyag ház, két ellenőrző markolat mágneses tartóval, egykezes használathoz alkalmas.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Professzionális, többlépcsős feszültség-, polaritás- és szakadásellenőrzéshez.

Szabvány:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Tartalom:

2 db 081561 sz. LR3 méretű elem, vastagabb mérőhegyek (felcsavarozható), szigetelő védősapkák.

Műszaki leírás

Mérési hely megvilágítása	igen
Túlfeszültségi osztály	CAT III 690 V; CAT IV 600 V

Fázissorrend ellenőrzése	igen
Kalibrálás	I1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081551 LR3
Szakadásellenőrzés	optikai / akusztikus
IP védettségi osztály	IP 65
FI/RCD védőkapcsoló vizsgálóáram	igen
A tartalmazott elemek száma	2
Gyártó jelölése	VT Combi Pro
Polaritás ellenőrzés	igen
DC kijelzési tartomány	6 - 690 V
AC kijelzési tartomány	6 - 690 V
Kijelzés	LED
Energiaellátás	Elemes
Áramellátás	2x 081561 LR3
Termék fajtája	Feszültségvizsgáló

Szolgáltatások

KalibrálásFeszültségvizsgáló Típus S	027120 S
DAkKS kalibrálásFeszültségvizsgáló Típus S	027160 S

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------