

Weidmüller **Kétpólusú feszültségvizsgáló, Típus: DIGIPRO****Rendelési adatok**

Rendelés száma	473201 DIGIPRO
GTIN	4032248405756
Árucikk kategória	47A

Leírás**Kivitel:**

Kétpólusú fáziskeresők, ergonomikus felépítésű, víz-, ütés- és törésálló műanyag ház, két ellenőrző markolat mágneses tartóval, egykezes használathoz alkalmas. AC fáziskereső True RMS valós tényleges érték mérési eljárással. Dióda ellenőrzés.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Professzionális, többlépcsős feszültség-, polaritás- és szakadásellenőrzéshez.

Szabvány:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Tartalom:

2 db 081561 sz. LR3 méretű elem, vastagabb mérőhegyek (felcsavarozható), szigetelő védősapkák.

Műszaki leírás

Kijelzés	digitális LCD
DC kijelzési tartomány	1 - 1500 V

Fázissorrend ellenőrzése	igen
Ellenállás	0 - 1,99 k Ω
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081551 LR3
IP védettségi osztály	IP 65
AC kijelzési tartomány	1 - 1000 V
Túlfeszültségi osztály	CAT III 1 000 V; CAT IV 600 V
FI/RCD védőkapcsoló vizsgálóáram	igen
Gyártó jelölése	VT Digi Pro
Polaritás ellenőrzés	igen
Kalibrálás	I1
A tartalmazott elemek száma	2
Szakadásellenőrzés	optikai / akusztikus
Értékrögzítő gomb	igen
Mérési hely megvilágítása	igen
Frekvenciamérés	1 - 950 Hz
Energiaellátás	Elemes
Áramellátás	2x 081561 LR3
Kapacitás	0,05 - 1999 μ F
Termék fajtája	Feszültségvizsgáló

Szolgáltatások

KalibrálásFeszültségvizsgáló Típus S	027120 S
DAkkS kalibrálásFeszültségvizsgáló Típus S	027160 S

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------