

Weidmüller **Kétpólusú feszültségvizsgáló, Típus: MASTER****Rendelési adatok**

Rendelés száma	473201 MASTER
GTIN	4032248405763
Árucikk kategória	47A

Leírás**Kivitel:**

Kétpólusú fáziskeresők, ergonomikus felépítésű, víz-, ütés- és törésálló műanyag ház, két ellenőrző markolat mágneses tartóval, egykezes használathoz alkalmas.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Professzionális, többlépcsős feszültség-, polaritás- és szakadásellenőrzéshez.

Szabvány:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Tartalom:

2 db 081561 sz. LR3 méretű elem, vastagabb mérőhegyek (felcsavarozható), szigetelő védősapkák.

Műszaki leírás

Kalibrálás	I1
Polaritás ellenőrzés	igen

A tartalmazott elemek száma	2
Kijelzés	LED
IP védettségi osztály	IP 54
Túlfeszültségi osztály	CAT III 600 V; CAT IV 300 V
AC kijelzési tartomány	12 - 690 V
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081551 LR3
DC kijelzési tartomány	12 - 690 V
Gyártó jelölése	VT Master
Szakadásellenőrzés	optikai / akusztikus
Energiaellátás	Elemes
Áramellátás	2× 081561 LR3
Termék fajtája	Feszültségvizsgáló

Szolgáltatások

KalibrálásFeszültségvizsgáló Típus S	027120 S
DAkKS kalibrálásFeszültségvizsgáló Típus S	027160 S

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------