



Gép- / munkaállomás lámpa, Típus: 5W



Rendelési adatok

Rendelés száma	081321 5W
GTIN	2050001945921
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Alumínium LED-es műhelylámpák, fekete, billenő kapcsolóval. Gumírozott rugalmas nyakkal, mágnesalppal. LED-es műhelylámpa, 5 Watt, fókuszálható 15 – 75° fényoszórási szöggel.

Kivitel reklámszöveg:

· **Fénykibocsátási szög 15 – 75°.**

Funkció:

IP63: Vízpermet ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 60°-ig és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Figyelem:

A mágneses talp kiegészítéseként csavaros szorító, fali tartó, asztali talp és talp külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Vezetékes
Mágnesalppal Ø	83 mm
IP védettség osztály	IP 63

Fényáram	450 lm
Égő, cserélhető	nem
Világítási teljesítmény	5 W
Névleges feszültség	250 V
Teljes magasság	480 mm
Termék fajtája	Asztali lámpa / munkaállomás lámpa