



Gép- / munkaállomás lámpa, Típus: 6WDUO



Rendelési adatok

Rendelés száma	081321 6WDUO
GTIN	2050001945938
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Alumínium LED-es műhelylámpák, fekete, billenő kapcsolóval. Gumírozott rugalmas nyakkal, mágnesalppal. LED-es műhelylámpa, 2 × 6 Watt, lámpafej két 360°-ban forgatható világító modullal.

Funkció:

IP63: Vízpermet ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 60°-ig és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Figyelem:

A mágneses talp kiegészítéseként csavaros szorító, fali tartó, asztali talp és talp külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

IP védettségi osztály	IP 63
Mágnesalpj Ø	83 mm
Fényáram	1200 lm
Energiaellátás	Vezetékes

Égő, cserélhető	nem
Világítási teljesítmény	12 W
Névleges feszültség	250 V
Teljes magasság	510 mm
Termék fajtája	Asztali lámpa / munkaállomás lámpa