



LED-es zseblámpa, Típus: P7



Rendelési adatok

Rendelés száma	081485 P7
GTIN	4058205009898
Árucikk kategória	04B

Leírás

Kivitel:

A LED LENSER High Performance sorozata univerzális használatra. Ejtési teszt 1 m magasságból. A LED Lenser a vezető LED-es zseblámpa technológiával rendelkezik. A **fröccsenő víznek ellenálló alumínium házban** minden érintkező aranyozott, **kiváló minőségű lencsék** terelik a homogén és csekély veszteségű fényt. Minden magasabb kategóriás zseblámpa rendelkezik az **Advanced Fokusz System** rendszerrel.

· Advanced Focus System (AFS)

Az Advanced Focus System kombinálja a lencsét és a reflektort, és így egyesíti a két rendszer előnyeit. Az eredmény a fény kitűnő összpontosítása a fókuszban, valamint messzemenően homogén, defokuszált fénycsóva. Ennek köszönhetően az AFS a LED-es lámpák legjobb fókuszáló rendszere a világon.

· Rapid Focus

A hagyományos forgató mechanizmussal rendelkező fókuszáló rendszereket rendszerint két kézzel kell kezelni. A Rapid Focus ezzel szemben lehetővé teszi a fénycsóva egy kézzel történő gyors szabályozását.

Funkció:

IPX4: Fröccsenő víz ellen minden irányból védett, azonban idegen testek vagy érintés ellen nem.

Tartalom:

Elem 081557 LR3.

Műszaki leírás

Súly	175 g
A tartalmazott elemek száma	4

Gyártó jelölése	P7
Advanced Focus System (AFS)	igen
Fej Ø	37 mm
Fényáram	450 lm
IP védeettségi osztály	IP X4
Fényáram 2 fokozat	40 lm
Világítási idő	25 óra
Övtáska tartozék	igen
Rapid Focus	igen
Világítási időtartam 2. fokozat	25 óra
Teljes hossz	130 mm
Energiaellátás	Elemes
Nemzetközi méret	LR3
Termék fajtája	Zseblámpa