

Garant**Csiszolóvászon (A) robusztus, nagyon rugalmas, 230 × 280 mm, Szemcsézet: 600****Rendelési adatok**

Rendelés száma	556790 600
GTIN	4045197959836
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

Sűrű szövésű pamutszövet egyenletesen szórt, műgyanta kötésű **normál korunddal (A)**. Nagyon jó szemcsetapadás, nagy csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam. **Lap mérete 230×280 mm.**

Nagyon **robusztus és rugalmas csiszolóvászon** (olaj- és petróleumálló). Ideálisan illeszkedik a munkadarab geometriához. Hosszirányban tiszta éllel, szálegyenesen, kirojtosodás nélkül téphető.

Felhasználás:

Univerzálisan használható, elsősorban kézi csiszoláshoz (557600 sz. gumi csiszolótömb).

Műszaki leírás

Finomsági fok	polírozó
Szemcsézet	600
Csiszolóanyag	Korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Csiszolólap szélessége	280 mm
Csiszolólap hossza	230 mm

Terméknév attribútum	230 × 280 mm
Termék fajtája	Csiszolóvászon

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Szárász	alkalmas		