

HOLEX**Univerzális rögzítő fogó, prizmás pofával, Teljes hossz: 250mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 708205 250 |
| GTIN | 4045197960030 |
| Árucikk kategória | 72B |

Leírás**Kivitel:**

Fogazott szorítópofák és erős rugóacél fogótest. A befogható tartomány és a szorító nyomás a bordázott csavarral állítható be. Teljesen nikkelezett fogó.

Pofa felül egyenes, alul prizmával.

Felhasználás:

Profil- és lapos anyagok megfogásához. Szorítóerő max. 10.000 N.

Alapanyag:

Szorítópofák króm-vanádium acélból, süllyesztékben kovácsolt.

Alkatrész:

Tartalék rugó 708301 sz. 7, 10 és 12 méret. Tartalék rugó 708301 sz. 10 méret.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------|-------------|
| Befogási tartomány | 40 mm |
| Teljes hossz | 250 mm |
| Pofahossz | 35 mm |
| Termék fajtája | Rögzítőfogó |

Tartozék

| | |
|---------------|-----------|
| Rugó Típus 10 | 708301 10 |
|---------------|-----------|

