

HOLEX**Univerzális rögzítő fogó, prizmás pofával, Teljes hossz: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	708205 300
GTIN	4045197960047
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Fogazott szorítópofák és erős rugóacél fogótest. A befogható tartomány és a szorító nyomás a bordázott csavarral állítható be. Teljesen nikkelezett fogó.

Pofa felül egyenes, alul prizmával.

Felhasználás:

Profil- és lapos anyagok megfogásához. Szorítóerő max. 10.000 N.

Alapanyag:

Szorítópofák króm-vanádium acélból, süllyesztékben kovácsolt.

Alkatrész:

Tartalék rugó 708301 sz. 7, 10 és 12 méret. Tartalék rugó 708301 sz. 12 méret.

Műszaki leírás

Teljes hossz	300 mm
Pofahossz	45 mm
Befogási tartomány	55 mm
Termék fajtája	Rögzítőfogó

Tartozék

Rugó Típus 12	708301 12
---------------	-----------

