

**HOLEX****Univerzális rögzítő fogó, prizmás pofával, Teljes hossz: 175mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	708205 175
GTIN	4045197960023
Árucikk kategória	72B

**Leírás****Kivitel:**

Fogazott szorítópofák és erős rugóacél fogótest. A befogható tartomány és a szorító nyomás a bordázott csavarral állítható be. Teljesen nikkelezett fogó.

Pofa felül egyenes, alul prizmával.

**Felhasználás:**

Profil- és lapos anyagok megfogásához. Szorítóerő max. 10.000 N.

**Alapanyag:**

Szorítópofák króm-vanádium acélból, süllyesztékben kovácsolt.

**Alkatrész:**

Tartalék rugó 708301 sz. 7, 10 és 12 méret. Tartalék rugó 708301 sz. 7 méret.

**Műszaki leírás**

Pofahossz	30 mm
Teljes hossz	175 mm
Befogási tartomány	30 mm
Termék fajtája	Rögzítőfogó

**Tartozék**

Rugó Típus 7	708301 7
--------------	----------

