



Sűrített levegős ütvecsavarozók, Típus: W2411



Rendelési adatok

Rendelés száma	079171 W2411
GTIN	7322590051266
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Minden műszaki adat **6,3 bar** áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő Ø-re vonatkozik. Nagy teljesítményű ütvecsavarozó.

A kiáramló levegőt a markolat vezeti el, **jobbos / balos forgásirányra átkapcsolható.**

· **Jól kiegyensúlyozott és ergonomikus.**

Felhasználás:

Könnyű szerelési munkákhoz alkalmas

Alkatrész:

Kiválasztott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Műszaki leírás

Felépítés	Pisztoly
Működési zajkibocsátás	88 dB(A)
Magasság	165 mm

Szerszámbefogó mérete	3/8 coll
Max. csavar Ø (8.8–12.9)	M10
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm
Maximum levegőigény	678 l/min
Nyomatéktartomány	13 - 80 Nm
Max. vibráció EN szerint	7 m/s ²
Gyártó jelölése	W2411
Súly	1 kg
Maximális fordulatszám	7000 min ⁻¹
Hossz	154 mm
Szerszámbefogó meghajtási profil	□
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Csavarozó