



Felfogó túske átmenő furathoz, D1: 7,4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	370015 7,4
GTIN	4046368380008
Árucikk kategória	37M

Leírás

Kivitel:

- **Szerkezeti acél alaptest acél csavarral.**
- **5 oldalas megmunkálás lehetséges.**
- **Nagyon jó ismétlési pontosság.**
- **Az alaptest könnyen megmunkálható a kívánt befogási Ø-re.**

Felhasználás:

A munkadarabok befogásához egy meglévő furatba.

Műszaki leírás

D ₂ legkisebb befogási Ø	4,1 mm
Külső Ø D ₁	7,4 mm
Külső Ø D	20 mm
max. befogási szakasz	0,13 mm
Ø D ₃	M 2
H ₁	7,6 mm

Max. meghúzási nyomaték	0,7 Nm
Szorítóerő	1,1 kN
H	10,7 mm
Ø D ₄	M 2/13,7
Külső Ø tűrés	h9
Termék fajtája	Felfogó túske