



Acél egykaros szorító, Befogási tartomány: 250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	860600 250
GTIN	4008158034409
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

Sín / kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, egyenként nemesítve és galvanikus horganyzással. Szorítókar önreteszelő fogszegmennyel. Kioldóval nyitható. Mozdítható nyomólemez, porszórt bevonatú szorítókar. Maximális befogóerő 8500 N.

Felhasználás:

A **gyors** és fáradtságmentes **befogáshoz nagy szorítónyomással**.

Műszaki leírás

Kinyúlás	120 mm
Befogási tartomány	250 mm
Súly	1,5 kg
Csúszósín keresztmetszet	24,5×9,5 mm
Termék fajtája	Szorító

