



Acél gyorszorító, Befogási tartomány: 400mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	860500 400
GTIN	4008158034140
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

Sín / fix kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, nemesítve és galvanikus horganyzással. Könnyen járó acél trapézmenetes orsó, barnított.
Mozgó szerszám nélkül cserélhető nyomólap 160-as mérettől. Akár 6000 N szorítóerő.

Műszaki leírás

Csúszósín keresztmetszet	28×11 mm
Kinyúlás	120 mm
Befogási tartomány	400 mm
Termék fajtája	Szorító

Tartozék

Nyomólap készlet 8 darabos Nyomólap Ø 37 mm

860115 37