



## Acél egykaros szorító, Befogási tartomány: 300mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	860600 300
GTIN	4008158034430
Árucikk kategória	83K

### Leírás

#### Kivitel:

Sín / kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, egyenként nemesítve és galvanikus horganyzással. Szorítókar önreteszelő fogszegmennyel. Kioldóval nyitható. Mozdítható nyomólemez, porszórt bevonatú szorítókar. Maximális befogóerő 8500 N.

#### Felhasználás:

A **gyors** és fáradtságmentes **befogáshoz nagy szorítónyomással**.

### Műszaki leírás

Kinyúlás	140 mm
Csúszósín keresztmetszet	28×11 mm
Súly	2,3 kg
Befogási tartomány	300 mm
Termék fajtája	Szorító

