



## Acél gyorszorító, Befogási tartomány: 500mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	860500 500
GTIN	4008158034171
Árucikk kategória	83K

### Leírás

#### Kivitel:

Sín / fix kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, nemesítve és galvanikus horganyzással. Könnyen járó acél trapézmenetes orsó, barnított.  
Mozgó szerszám nélkül cserélhető nyomólap 160-as mérettől. Akár 6000 N szorítóerő.

### Műszaki leírás

Csúszósín keresztmetszet	28×11 mm
Kinyúlás	120 mm
Befogási tartomány	500 mm
Termék fajtája	Szorító

### Tartozék

Nyomólap készlet 8 darabos Nyomólap Ø 37 mm

860115 37