



Acél egykaros szorító, Befogási tartomány: 500mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	860600 500
GTIN	4008158034454
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

Sín / kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, egyenként nemesítve és galvanikus horganyzással. Szorítókar önreteszelő fogszegmennyel. Kioldóval nyitható. Mozdítható nyomólemez, porszórt bevonatú szorítókar. Maximális befogóerő 8500 N.

Felhasználás:

A **gyors** és fáradtságmentes **befogáshoz nagy szorítónyomással**.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	500 mm
Kinyúlás	120 mm
Csúszósín keresztmetszet	28×11 mm
Súly	2,6 kg
Termék fajtája	Szorító

