

Garant**VHM maró, DLC, Ø h10 DC: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	201046 8
GTIN	4045197964816
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Nagy forgácstér az akadálytalan forgácselvezetéshez.

Speciális geometria **alumínium megmunkáláshoz.**

A legújabb generációs **DLC sp² bevonattal.**

Felhasználás:

Speciálisan **alumínium marásához, beszúráshoz és kontúrmaráshoz.**

Műszaki leírás

Tűrés névleges Ø	h10
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Spirálszög	26 fok
Élhossz L _c	35 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,03 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogak száma Z	1
Vágóél Ø D _c	8 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Teljes hossz L	100 mm
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	DLC

Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	alkalmas	440 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	360 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	180 m/min	N
PE-HD	alkalmas	150 m/min	N
PA 66	alkalmas	180 m/min	N
PEEK	alkalmas	140 m/min	N
PF 31	alkalmas	120 m/min	N
PVDF GF20	alkalmas	170 m/min	N
POM GF25	alkalmas	150 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	140 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	120 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	150 m/min	N
Honeycomb szendvics	feltételesen alkalmas	280 m/min	N
Cu	alkalmas	150 m/min	N
CuZn	alkalmas	190 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Levegő

alkalmas