

HOLEX**VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	202239 20
GTIN	4045197965028
Árucikk kategória	12X

Leírás**Kivitel:**

Excentrikus hátraköszörüléssel és a forgácsolószarokban kiegészítő **finomcsiszolással** hosszú forgácsú alumínium anyagokban a **kitűnő forgácselvezetés** érdekében.

Felhasználás:

Nagyolóhoz és simításhoz.

Műszaki leírás

Előtolás f_z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,085 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Tűrés névleges Ø	e8
Vágóél Ø D_c	20 mm
Élhossz L_c	40 mm
Teljes hossz L	126 mm
Szár Ø D_s	20 mm
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	70 mm
Spirálszög	45 fok
Nyak Ø D_1	19,5 mm
Előtolás f_z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,12 mm
Fogak száma Z	3
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges

Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5 × D oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	alkalmas	170 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	105 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	160 m/min	N
PE-HD	alkalmas	110 m/min	N
PA 66	alkalmas	130 m/min	N
PEEK	alkalmas	110 m/min	N
PF 31	alkalmas	90 m/min	N
Honeycomb szendvics	feltételesen alkalmas	160 m/min	N
Cu	alkalmas	120 m/min	N
CuZn	alkalmas	150 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	bevonat nélkül		
Levegő	feltételesen alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB

129100 HB