

HOLEX**Lemezfúró HSS Egyoldalas, bevonat nélkül, Ø DC h8: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	113341 3
GTIN	4045197964236
Árucikk kategória	12B

Leírás**Kivitel:**

Extrém törésálló a rövid spirál és az erős mag következtében. Önközpontosító csúcskialakítás.
Köszörült palást (élettörés nélkül), a megszorulások elkerülése érdekében.

Gőzölt felület.

A méretek hasonlóak a DIN 1897-hez.

Csúcskialakítással, Form C.

Felhasználás:

Speciálisan lemezfúráshoz.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	2
Teljes hossz L	46 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Szabvány	DIN 1897
Forgácshorony hossza L _c	11 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	6,5 mm
Névleges Ø D _c	3 mm
Csúcsszög	135 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	nem

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		