

**HOLEX****Lemezfúró HSS Egyoldalas, bevonat nélkül, Ø DC h8: 3,1mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	113341 3,1
GTIN	4045197964243
Árucikk kategória	12B

**Leírás****Kivitel:**

**Extrém törésálló** a rövid spirál és az erős mag következtében. Önközpontosító csúcskialakítás.  
**Köszörült palást** (élettörés nélkül), a megszorulások elkerülése érdekében.

Gőzölt felület.

A méretek hasonlóak a DIN 1897-hez.

Csúcskialakítással, Form C.

**Felhasználás:**

**Speciálisan lemezfúráshoz.**

**Műszaki leírás**

Névleges Ø D <sub>c</sub>	3,1 mm
Teljes hossz L	49 mm
Forgácshorony hossza L <sub>c</sub>	12 mm
Vágóélek száma Z	2
Tűrés névleges Ø	h8
Szabvány	DIN 1897
Ajánlott Maximális furatmélység L <sub>2</sub>	7,4 mm
Csúcsszög	135 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	nem

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		