

HOLEX**Lemezfúró HSS kétoldalas, bevonat nélkül, Ø DC h8: 4,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	113421 4,2
GTIN	4045197964687
Árucikk kategória	12B

Leírás**Kivitel:**

Gőzölt felület.

Extrém törésálló a rövid spirál és az erős mag következtében. Önközpontosító csúcskialakítás.

Köszörült palást (élettörés nélkül) a megszorulás elkerülése érdekében.

Csúcskialakítással, Form C.

A méretek hasonlóak a DIN 1897-hez.

Felhasználás:

Speciálisan lemezfúráshoz.

Műszaki leírás

Forgácshorony hossza L_c	14 mm
Szabvány	DIN 1897
Tűrés névleges \emptyset	h8
Vágóélek száma Z	2
Névleges $\emptyset D_c$	4,2 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L_2	7,7 mm
Teljes hossz L	55 mm
Csúcsszög	135 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HSS
belső hűtés	nem

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		