

**HOLEX****Lemezfúró HSS kétoldalas, bevonat nélkül, Ø DC h8: 3,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	113421 3,2
GTIN	4045197964632
Árucikk kategória	12B

**Leírás****Kivitel:**

Gőzölt felület.

**Extrém törésálló** a rövid spirál és az erős mag következtében. Önközpontosító csúcskialakítás.

**Köszörült palást** (élettörés nélkül) a megszorulás elkerülése érdekében.

Csúcskialakítással, Form C.

A méretek hasonlóak a DIN 1897-hez.

**Felhasználás:**

**Speciálisan lemezfúráshoz.**

**Műszaki leírás**

Forgácshorony hossza $L_c$	12 mm
Névleges Ø $D_c$	3,2 mm
Teljes hossz L	49 mm
Vágóélek száma Z	2
Tűrés névleges Ø	h8
Szabvány	DIN 1897
Ajánlott Maximális furatmélység $L_2$	7,2 mm
Csúcsszög	135 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HSS
belső hűtés	nem

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		